

**Reduceringshylsa, Skaft-Ø d1 / spänn-Ø d2: 50/40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319426 50/40
GTIN	4045197586926
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275 – 319405).

Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktuget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

Utförande	Avlångt hål
l_1	75 mm
l_2	5 mm
Ø d ₄	54 mm
Skaftdiameter d ₁	50 mm
Spänn diameter d ₂	40 mm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

