

**Spännhuvud slät, Top 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 42,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329970 42,5
GTIN	2050001926302
Artikelklass	33H

**Beskrivning****Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**  
Slätt utförande för finbearbetning.

**Fördel:**

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktogsfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

**Användningsdata:**

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

**Rekommendation:**

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

**OBS!:**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

**Teknisk beskrivning**

spänn-Ø	42,5 mm
---------	---------

Profil	rund
back	slät
hårdhet	60 HR
längd L	49 mm
fäste	Top 65
Produktslag	Spännhuvud