




## Varia hylschuckVARIA VX3, VX3, för ER-spännhylsstorlek: 32



### Beställningsdata

Ordernummer	319802 32
GTIN	2050001743640
Artikelklass	33E

### Beskrivning

#### Utförande:

**VX** – trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. **Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.**

#### Fördel:

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktogsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

#### Användningsdata:

Huvudsakligen för borrar och centrering.

#### OBS!:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 är 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

### Teknisk beskrivning

För ER-spännhylsor	32
utkragningenslängd A-mått	63 mm

Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	VX3
Produktslag	Spänntångchuck