

**Spännhuvud slät, Top 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 61,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329970 61,5
GTIN	2050001926722
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
Slätt utförande för finbearbetning.

Fördel:

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktogsfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Rekommendation:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	61,5 mm
---------	---------

hårdhet	60 HR
Profil	rund
back	slät
längd L	49 mm
fäste	Top 65
Produktslag	Spännhuvud