



## Spännhuvud slät, Top 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 17mm



### Beställningsdata

Ordernummer	329970 17
GTIN	2050001926951
Artikelklass	33H

### Beskrivning

#### Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**  
Slätt utförande för finbearbetning.

#### Fördel:

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverkygsfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

#### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

#### Rekommendation:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

#### OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

### Teknisk beskrivning

spänn-Ø	17 mm
---------	-------

Profil	rund
hårdhet	60 HR
back	slät
längd L	49 mm
fäste	Top 65
Produktslag	Spännhuvud