



Snabbväxlings-svarvstålshållare, Typ: A16/75



Beställningsdata

Ordernummer	318100 A16/75
GTIN	4045197315731
Artikelklass	36A

Beskrivning

Utförande:

Med plan verktygsbas. Utrustade med låsbar höjdställningsskruv och 3 verktygsspännskravar.

OBS!:

Vid beställning av reservdelar nr 318110 – 318130 ber vi dig att uppge reservdelsnummer och storlek för snabbbytesstålhållarhuvud A, B, C eller E.

Teknisk beskrivning

Längd	75 mm
verktygsbasens tjocklek W	8,75 mm
Typ	A16/75
verktygshållarens höjd	16 mm
passar till nr 318000	A
Produktslag	Stålhållare

