



## Sladdlös borrhammare, Typ: M12CH4



### Beställningsdata

Ordernummer	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

- Robust hammarborr med pneumatiskt hammarslagverk.
- Slitstarkt metallväxelhus.
- Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.

**Sladdlös borrhammare, 12 V/4,0 Ah Red-litiumjonbatterier, med borstlös POWERSTATE EC-motor**, optimerad för borrar av  $\varnothing$  4–10 mm i betong och murverk. Redlink Plus-elektronik – överlastskydd för lång livslängd på batteri, motor och växellåda.

#### Fördel:

Borstlös POWERSTATE™-motor.

#### leveransinnehåll:

Inklusive snabbbladdare, 2 st 18 V batterier, HD-bx.

#### OBS!:

Passande HM-borrhammare finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073808 och nr 073840.

### Teknisk beskrivning

maximal spiralborr- $\varnothing$ i trä	13 mm
vikt	1,9 kg

maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
tillverkarens beteckning	M12CH-402X
Batterispänning	12 V
maximal slagfrekvens	6575 min <sup>-1</sup>
maximala vibrationer enligt EN	4,4 m/s <sup>2</sup>
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
form verktygshållare	SDS-plus
batterikapacitet	4 Ah
slagenergi	1,1 J
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
varvtalsområde	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Skaft	SDS Plus
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridriven
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagbormaskin

## Tillbehör

Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-Ø 10 mm	787060 10
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Hårdmetalluniversalbitsborsats, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 4-10 mm	787057 4-10

Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
Sats med universalborr av hårdmetall Borr-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-Ø 12 mm	787060 12
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-Ø 8 mm	787060 8
Sats med universalborr av hårdmetalllång Borr-Ø 6-12 mm	787055 6-12