

**Spännhuvud slät, Top 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 329970 16     |
| GTIN         | 2050001926937 |
| Artikelklass | 33H           |

**Beskrivning****Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**  
Slätt utförande för finbearbetning.

**Fördel:**

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktysfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

**Användningsdata:**

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

**Rekommendation:**

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

**OBS!:**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

**Teknisk beskrivning**

|         |       |
|---------|-------|
| spänn-Ø | 16 mm |
|---------|-------|

|             |            |
|-------------|------------|
| back        | slät       |
| hårdhet     | 60 HR      |
| Profil      | rund       |
| längd L     | 49 mm      |
| fäste       | Top 65     |
| Produktslag | Spännhuvud |