




Vändskärsborrhållare VARIA, V5, Spännhylsa D1: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	319829 10
GTIN	2050001077943
Artikelklass	33E

Beskrivning

Fördel:

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

Användningsdata:

För fastspänning av weldon/whistle Notch verktyg

OBS!:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.

Extra kort utförande på förfrågan. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	29 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm

Utvändig-Ø D	35 mm
fäste	V5
Produktslag	Weldohållare