

HAINBUCH**Spännhuvud slät, Top 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 29mm**

Beställningsdata

Ordernummer	329970 29
GTIN	2050001927194
Artikelklass	33H

Beskrivning

Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
Slätt utförande för finbearbetning.

Fördel:

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktysfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Rekommendation:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	29 mm
---------	-------

Profil	rund
back	slät
hårdhet	60 HR
längd L	49 mm
fäste	Top 65
Produktslag	Spännhuvud