

**HAINBUCH****Spännhuvud slät, Top 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 26,5mm**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 329970 26,5   |
| GTIN         | 2050001927149 |
| Artikelklass | 33H           |

## Beskrivning

### Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**  
Slätt utförande för finbearbetning.

### Fördel:

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktogsfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

### Rekommendation:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

### OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

## Teknisk beskrivning

|         |         |
|---------|---------|
| spänn-Ø | 26,5 mm |
|---------|---------|

|             |            |
|-------------|------------|
| back        | slät       |
| Profil      | rund       |
| hårdhet     | 60 HR      |
| längd L     | 49 mm      |
| fäste       | Top 65     |
| Produktslag | Spännhuvud |