

SWISS TOOLS

Verktvghållare radiellt, HSK-T 40, För stålhållare: 20mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318618 20
GTIN	2050001715302
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	75 mm
B	30 mm
För stålhållare	20 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fäste	HSK-T 40
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Verktvghållare

