

SWISS TOOLS

**Verktvghållare radiellt, HSK-T 63, För stålhållare: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318818 20
GTIN	2050001672674
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

**Användningsdata:**

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	90 mm
För stålhållare	20 mm
B	30 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Verktvghållare

