

SWISS TOOLS

Verktgshållare radiellt, HSK-T 63, För stålhållare: 25mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318818 25
GTIN	2050001672681
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	90 mm
För stålhållare	25 mm
B	40 mm
Utvändig-Ø D	102 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Verktgshållare

