

**HAINBUCH****Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor, Top 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 47,5mm**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 329974 47,5   |
| GTIN         | 2050001928047 |
| Artikelklass | 33H           |

## Beskrivning

### Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**  
Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

### Fördel:

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktygsfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

### Rekommendation:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

### OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

## Teknisk beskrivning

|         |         |
|---------|---------|
| spänn-Ø | 47,5 mm |
|---------|---------|

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| back        | Tvär- och längsgående rillor |
| hårdhet     | 60 HR                        |
| Profil      | rund                         |
| längd L     | 49 mm                        |
| fäste       | Top 65                       |
| Produktslag | Spännhuvud                   |