



Spännhuvud med Tvär- och längsgående rillor, Top 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 42,5mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 329974 42,5 |
| GTIN | 2050001927941 |
| Artikelklass | 33H |

Beskrivning

Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Fördel:

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktygsfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Rekommendation:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

| | |
|---------|---------|
| spänn-Ø | 42,5 mm |
|---------|---------|

| | |
|-------------|------------------------------|
| hårdhet | 60 HR |
| back | Tvär- och längsgående rillor |
| Profil | rund |
| längd L | 49 mm |
| fäste | Top 65 |
| Produktslag | Spännhuvud |