

SWISS TOOLS

Stickstålshållare radiellt, HSK-T 40, för Bladhöjd H: 26 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318839 26
GTIN	2050001714732
Artikelklass	36D

Beskrivning**Användningsdata:**

För montering av stickstål.
För användning i fleroperationsmaskiner
Norma asiento: ISO 12164-3
Arbor standard: ISO 12164-3
Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
Norme de porte-outils: ISO 12164-3
Befogó szabvány: ISO 12164-3
Norma attacco: ISO 12164-3
utkragningslängd A-mått: 75 mm
L₁: 75 mm
Utvändig-Ø D: 100 mm

Teknisk beskrivning

för Bladhöjd H	26 mm
utkragningslängd A-mått	75 mm
L ₁	75 mm
Utvändig-Ø D	100 mm

fäste	HSK-T 40
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja