

SWISS TOOLS

Verktøjshållare axiell, enkel, vänster, HSK-T 63, För stålållare: 20mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318806 20
GTIN	2050001673091
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Teknisk beskrivning

För stålållare	20 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
B	30 mm
Spännlängd L ₁	45 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Verktøjshållare

