

SWISS TOOLS

Verktøjshållare axiell, enkel, höger, PSC 63, För stålhållare: 20mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318860 20
GTIN	2050001672605
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	100 mm
B	30 mm
Spännlängd L ₁	75 mm
För stålhållare	20 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Verktøjshållare

