

SWISS TOOLS

**Verktvghållare axiell, enkel, vänster, HSK-T 63, För stålhållare: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318806 25
GTIN	2050001673084
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

**Användningsdata:**

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

**Teknisk beskrivning**

B	40 mm
Spännlängd L <sub>1</sub>	58 mm
För stålhållare	25 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	102 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Verktvghållare

