

SWISS TOOLS

**Verktvghållare axiell, enkel, vänster, HSK-T 40, För stålåållare: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318606 20
GTIN	2050001715319
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

**Användningsdata:**

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-håållare med fyrkantsskaft.

**Teknisk beskrivning**

Spännlångd L <sub>1</sub>	45 mm
För stålåållare	20 mm
B	30 mm
utkragningslångd A-måått	80 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fååste	HSK-T 40
Håållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Verktvghåållare

