

SWISS TOOLS

Stickstålshållare radiellt, HSK-T 63, för Bladhöjd H: 32 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318842 32
GTIN	2050001672803
Artikelklass	36D

Beskrivning**Användningsdata:**

För montering av stickstål.
För användning i fleroperationsmaskiner
Norma asiento: ISO 12164-3
Arbor standard: ISO 12164-3
Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
Norme de porte-outils: ISO 12164-3
Befogó szabvány: ISO 12164-3
Norma attacco: ISO 12164-3
utkragningslängd A-mått: 80 mm
L₁: 80 mm
Utvändig-Ø D: 100 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	80 mm
för Bladhöjd H	32 mm
L ₁	80 mm
Utvändig-Ø D	100 mm

fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja