

SWISS TOOLS

Verkt ygsh allare axiell, enkel, h oger, PSC 63, F or st alsh allare: 25mm**Best llningsdata**

Ordernummer	318860 25
GTIN	2050001673404
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utf rande:**

Med st llbar kyldysa med inv ndig g nga.

Anv ndningsdata:

F r anv ndning i fleroperationsmaskiner

F r inf stning av ISO-h allare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-sp nnbult p  forfr gan.

Teknisk beskrivning

B	40 mm
Sp�nnl�ngd L ₁	102 mm
utkragningsl�ngd A-m�tt	130 mm
F�r st�alsh�allare	25 mm
Utv�ndig-� D	102 mm
f�ste	PSC 63
H�allare norm	ISO 26623-2
Inv�ndig	ja
Produktslag	Verkt�ygsh�allare

