

SWISS TOOLS

Verktvghållare axiell, dubbel, höger, HSK-T 40, För stålåållare: 20 mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 318611 20 |
| GTIN | 2050001715326 |
| Artikelklass | 36D |

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-håållare med fyrkantsskaft.

Håållare norm: ISO 12164-3

Invändig: ja

utkragningslångd A-måått: 80 mm

Spännlångd L₁: 45 mm

B: 30 mm

Utvändig-Ø D: 80 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|----------|
| B | 30 mm |
| utkragningslångd A-måått | 80 mm |
| För stålåållare | 20 mm |
| Spännlångd L ₁ | 45 mm |
| Utvändig-Ø D | 80 mm |
| fååste | HSK-T 40 |

| | |
|--------------|-------------|
| Hållare norm | ISO 12164-3 |
| Invändig | ja |