

SWISS TOOLS

**Verktvghållare axiell, dubbel, höger, HSK-T 63, För stålåållare: 20 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318811 20
GTIN	2050001673107
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

**Användningsdata:**

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-håållare med fyrkantsskaft.

Invändig: ja

utkagningslängd A-mått: 90 mm

Spännlängd L<sub>1</sub>: 45 mm

B: 30 mm

Utvändig-Ø D: 80 mm

**Teknisk beskrivning**

utkagningslängd A-mått	90 mm
För stålåållare	20 mm
B	30 mm
Spännlängd L <sub>1</sub>	45 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fäste	HSK-T 63
Håållare norm	ISO 12164-3

Invändig	ja
Produktslag	Stålhållare