



Krympchuck, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	308268 16
GTIN	2050001690494
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

Integrerad längdjustering av verktygen från spänn diameter D_1 6 mm (justersträcka 10 mm).
Från spänn diameter D_1 6 mm med gängade hål för balanseringskruvar.

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**

Användningsdata:

- **För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.**
- **Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.**

leveransinnehåll:

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänn diameter D_1 6 mm).

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringskruvsats nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D_1	16 mm
$\varnothing D_2$	27 mm
Utvändig- $\varnothing D$	36 mm
fäste	HSK-A100 kort

Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Underskåp för	354290
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1