

Garant**Krympchuck Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308277 18
GTIN	4045197291431
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Integrerad längdjustering av verktygen från spänndiameter D_1 6 mm (justersträcka 10 mm).
Från spänndiameter D_1 6 mm med gängade hål för balanseringskruvar.

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**

GARANT: Bearbetade HSK-funktionsytor. **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor.

Användningsdata:

- **För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.**
- **Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.**

leveransinnehåll:

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänndiameter D_1 6 mm).

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringskruvsats nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	100 mm
Ø D_2	33 mm
Spännhylsa D_1	18 mm

Utvändig-Ø D	42 mm
Kylkanalborrhål	förlutningsbar
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

HSK-kylmedierör för HSK 100	309880 100
-----------------------------	------------