

**Garant****Krympchuck, HSK-A 63 A = 200, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 308235 20     |
| GTIN         | 4045197291257 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**

**GARANT:** Bearbetade HSK-funktionsytor. **Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)**

Från spänn diameter  $D_1$  6 mm med gängade hål för balanseringsskruvar.

Integrerad längdjustering av verktygen från spänn diameter  $D_1$  6 mm (justersträcka 10 mm).

**Användningsdata:**

- **För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.**
- **Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.**

**leveransinnehåll:**

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänn diameter  $D_1$  6 mm).

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringsskruvsats nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| utkragningslängd A-mått   | 200 mm |
| Spännhylsa $D_1$          | 20 mm  |
| $\varnothing D_2$         | 33 mm  |
| Utvändig- $\varnothing D$ | 42 mm  |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| fäste                              | HSK-A 63 A = 200                  |
| Hållare norm                       | DIN 69893                         |
| Hållare norm                       | ISO 12164-1                       |
| Form                               | A                                 |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Krympchuck                        |