

HAINBUCH**Spännhuvud mjuk, Top 65, Starthåls-Ø: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329976 8
GTIN	2050001928412
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**
Mjukt (reducerad hårdhet på 40 HRC i hålet) för självutskrivning.

Fördel:

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverkyggsfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Rekommendation:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

Starthåls-Ø	8 mm
-------------	------

hårdhet	60 HR
Profil	sexkant
längd L	49 mm
fäste	Top 65
Produktslag	Spännhuvud