

**HAINBUCH****Spännhuvud mjuk, Top 65, Starthåls-Ø: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329976 5
GTIN	2050001928405
Artikelklass	33H

**Beskrivning****Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**  
Mjukt (reducerad hårdhet på 40 HRC i hålet) för självutskrivning.

**Fördel:**

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverkyggsfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

**Användningsdata:**

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

**Rekommendation:**

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

**OBS!:**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

**Teknisk beskrivning**

Starthåls-Ø	5 mm
-------------	------

Profil	sexkant
hårdhet	60 HR
längd L	49 mm
fäste	Top 65
Produktslag	Spännhuvud