

Garant**Gängtappschuck, HSK-A 63, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	334652 M6-20
GTIN	4045197488558
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
 - Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
 - **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.
- Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och flerooperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: DIN 69893

längdkompensering tryck: 10 mm

längdkompensering drag: 12,5 mm

Utvändig-Ø D: 60 mm

Invändig diameter D₁: 31 mm

utkragningslängd A-mått: 110 mm

Teknisk beskrivning

Invändig diameter D ₁	31 mm
Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
Utvändig-Ø D	60 mm
längdkompensering tryck	10 mm
utkragningslängd A-mått	110 mm
längdkompensering drag	12,5 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335647 6
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 9 delar	335470
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335647 8
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335620 12
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335430 11
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335430 6
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335620 11
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335647 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335430 7

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335430 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335620 14
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335647 11
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335647 9
HSK-kylmedierör för HSK 63	309880 63
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335430 16
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335430 12
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335620 9
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335647 14
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335430 14
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335647 12
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335647 16
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335620 8
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335620 7
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335620 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335620 6
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335647 7
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335620 16

Tapphylsa utan säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 10 mm

335430 10

Tapphylsa utan säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 8 mm

335430 8