

**Verktvghållare form B2 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 30 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319010 30
GTIN	4045197223913
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter d ₁	30 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30

h ₅	38 mm
l ₂	40 mm
l ₁	22 mm
b ₁	70 mm
h ₆	35 mm
b ₂	35 mm
h ₂	29 mm
h ₁	20 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare