

**Verktgshållare form B1 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319000 30
GTIN	4045197190994
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 $\pm$ 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Teknisk beskrivning

Färgkod VDI-skaft	VDI 30
l_1	22 mm
Skaftdiameter d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_5	38 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm

Datablad

h_6	35 mm
l_2	40 mm
h_2	29 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare