

Garant**Gängskärmaskin, Typ: 12/2****Beställningsdata**

Ordernummer	334100 12/2
GTIN	4045197152343
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

- Med inbyggd backväxel för automatisk returgång. När inställt gängdjup uppnås kopplar apparaten automatiskt om genom att maskinspindeln lyfts (kulsystem med låg förslitning!)
- Förhöjd returhastighet (faktor cirka $1,8 \times n_{\max}$).
- Längdkompensation dragning.
- Med stopparm som vridsäkring.
- Underhållsfri
- Kan användas för höger- och vänstergångor.
- Med snabbväxelsystem.

Användningsdata:

För maskinell gängning i bormaskiner med manuell matning och utan spindelreversering.
För gängning i genomgående hål (med insatser nr 335420) resp. i bottenhål (med insatser nr 335610).

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se: Nr 335420; 335430 (**utan** säkerhetslirkoppling), nr 335610; 335620 (**med** säkerhetslirkoppling).

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	80 mm
L ₁	60 mm
Ø D ₂	32 mm
morsekona MK	2
längd från maskinspindel	140 mm
kapacitetsområde	M3 – M12
längdkompensation dragning	12,5 mm
maximalt varvtal framåt	1200 min ⁻¹
Ø D ₁	19 mm
urkopplingssträcka B	6 mm
Produktslag	Gängskärningsapparat

Tillbehör

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335420 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335420 4,5
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335610 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335610 8
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335610 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335610 7
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335420 10
	335610 9

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 6 mm

335420 6

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

335420 9

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 3,5 mm

335420 3,5

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 6 mm

335610 6

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 11 mm

335420 11

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 7 mm

335420 7

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 4,5 mm

335610 4,5