

SWISS TOOLS

**Verktøjshållare axiell enkel, höger, PSC-50, För stålåållare: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318921 20
GTIN	2050001715678
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

**Användningsdata:**

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-håållare med fyrkantsskaft.

**OBS!:**

PSC-spännbult på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

B	30 mm
För stålåållare	20 mm
Spännlångd L <sub>1</sub>	75 mm
utkragningslångd A-måått	98 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fååste	PSC-50
Håållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Verktøjshåållare

