

SWISS TOOLS

Stickstålshållare radiellt, PSC-63, för Bladhöjd H: 32 mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 318900 32 |
| GTIN | 2050001672988 |
| Artikelklass | 36D |

Beskrivning**Användningsdata:**

För användning i fleroptionsmaskiner

För montering av stickstål.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

utkragningslängd A-mått: 60 mm

L₁: 54,5 mm

Utvändig-Ø D: 102 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-------|
| utkragningslängd A-mått | 60 mm |
| för Bladhöjd H | 32 mm |

| | |
|----------------|-------------|
| L ₁ | 54,5 mm |
| Utvändig-Ø D | 102 mm |
| fäste | PSC 63 |
| Hållare norm | ISO 26623-2 |
| Invändig | ja |