

SWISS TOOLS

Verktøjshållare axiell enkel, vänster, PSC-50, För stålhållare: 20mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 318922 20 |
| GTIN | 2050001715685 |
| Artikelklass | 36D |

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-----------------|
| utkragningslängd A-mått | 98 mm |
| Spännlängd L ₁ | 75 mm |
| För stålhållare | 20 mm |
| B | 30 mm |
| Utvändig-Ø D | 80 mm |
| fäste | PSC-50 |
| Hållare norm | ISO 26623-2 |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Verktøjshållare |

