

**Verktgshållare form B3 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 30 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319050 30
GTIN	4045197191021
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthärdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h_1 : 20 mm

h_2 : 29 mm

b_1 : 70 mm

b_2 : 35 mm

h_5 : 38 mm

h_6 : 35 mm

Teknisk beskrivning

b_2	35 mm
h_5	38 mm

b_1	70 mm
h_6	35 mm
l_2	40 mm
Skaftdiameter d_1	30 mm
h_1	20 mm
l_1	22 mm
h_2	29 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare

Tillbehör

Monteringsnyckel för kulmunstycke Storlek 10	319003 10
--	-----------