

**Verktygshållare form B4 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 40 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319060 40
GTIN	4045197223951
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvärdig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Teknisk beskrivning

b ₁	85 mm
----------------	-------

h_2	34 mm
h_6	42,5 mm
b_2	42,5 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
h_1	25 mm
Skaftdiameter d_1	40 mm
h_5	48 mm
l_1	22 mm
l_2	44 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare

Tillbehör

Monteringsnyckel för kulmunstycke Storlek 10	319003 10
--	-----------