



## Gaslödningsatts Independent, ERSA Typ: 130



### Beställningsdata

Ordernummer	082250 130
GTIN	4003008061550
Artikelklass	04C

### Beskrivning

#### Utförande:

Ergonomisk gaslödkolv med **bekväm piezotändning**. Fylls med vanlig butangas (som gaständare).

#### Användningsdata:

Till underhålls- och reparationsarbeten, särskilt dåströmförsörjning saknas eller strömmen är urkopplad.

#### leveransinnehåll:

Inklusive mejselformade lödspetsar 1,0; 2,4; 3,2 och 4,8 mm. Munstycken för lödning (max 1400 °C) och uppvärmning (max 700 °C), glödkniv, reflektorplåt för krympning av krympslang, rengöringssvamp och svamphållare i praktisk plastlåda.

### Teknisk beskrivning

Gastyp	Butangas
lödspetsbredd	1 - 4,8 mm
steglöst inställbar uppvärmningseffekt	25 - 130 W
drifttid per gasfyllning	40 - 120 min
Tändningstyp	Piezoelektrisk tändning
maximal lödspetstemperatur	580 °C
vikt gaslödkolv	121 g
uppvärmningstid	cirka 50 s

Produktslag

Lödkolv

---

## Tillbehör

Lödspets tillverkarens beteckning G132KN

082400 G132KN