

SWISS TOOLS

Verktvghållare axiell, dubbel, höger, PSC-40, För stålåållare: 20mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318903 20
GTIN	2050001714770
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-håållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

För stålåållare	20 mm
Spännlångd L ₁	60 mm
B	30 mm
utkragningslångd A-måått	80 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fååste	PSC-40
Håållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Verktvghåållare

