

HOLEX**Snabbväxelchuckar för gängtappar, BT 50, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	334670 M6-20
GTIN	4045197488534
Artikelklass	32P

Beskrivning**Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriakta gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

OBS!:

- Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.
- Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Hållare norm: ISO 7388-2

längdkompensering tryck: 12,5 mm

längdkompensering drag: 12,5 mm

Utvändig-Ø D: 55 mm

Invändig diameter D₁: 31 mm

utkragningslängd A-mått: 83 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
-----------------------	----------

Invändig diameter D_1	31 mm
utkragningslängd A-mått	83 mm
längdkompensering drag	12,5 mm
längdkompensering tryck	12,5 mm
Utvändig- \emptyset D	55 mm
fäste	BT 50
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 16 mm	335620 16
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 9 mm	335430 9
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 12 mm	335430 12
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 7 mm	335620 7
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 12 mm	335620 12
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 8 mm	335620 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- \emptyset 10 mm	335430 10

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 11 mm	335620 11
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 6 mm	335430 6
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Momentinsats fördragtapp enligt ISO 7388 passar för konastorlek 50	308812 50
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 9 delar	335470
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 16 mm	335647 16
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 7 mm	335430 7
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 6 mm	335647 6
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 11 mm	335430 11
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 9 mm	335620 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 14 mm	335620 14
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 10 mm	335620 10
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 10 mm	335647 10
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
	335430 16

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 16 mm

Dragtappartätad, form A passar för konor 50

308610 50

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50

308830 50

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm

335647 9

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm

335647 12

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 8 mm

335430 8

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 6 mm

335620 6

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm

335647 8

Momentinsats fördragtapp enligt DIN 69872 passar för
kona-storlek 50

308810 50

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50

308615 50

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 14 mm

335430 14

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50

308790 50