

**Garant****Gängtappschuck, HSK-A 63, Gäng-kapacitetsområde: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	334652 M3-12
GTIN	4045197488541
Artikelklass	31P

**Beskrivning****Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  - Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
  - **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.
- Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

**Användningsdata:**

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och flerooperationsmaskiner.

**Specialtillbehör:**

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Hylsnyckel nr 309890.

**OBS!:**

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: DIN 69893

längdkompensering tryck: 7,5 mm

längdkompensering drag: 7,5 mm

Utvändig-Ø D: 41 mm

Invändig diameter D<sub>1</sub>: 19 mm

utkragningslängd A-mått: 72 mm

## Teknisk beskrivning

Invändig diameter $D_1$	19 mm
utkragningenslängd A-mått	72 mm
längdkompensering drag	7,5 mm
längdkompensering tryck	7,5 mm
Utvändig- $\emptyset$ D	41 mm
Gäng-kapacitetsområde	M3 – M12
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Produktslag	Gängskärningschuck

## Tillbehör

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 3,5 mm	335610 3,5
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 4,5 mm	335645 4,5
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 10 mm	335645 10
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 3,5 mm	335645 3,5
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 11 mm	335610 11
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 4,5 mm	335420 4,5
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 9 mm	335610 9
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 6 mm	335645 6
	335420 10

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335420 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335610 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335610 6
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335645 9
HSK-kylmedierör för HSK 63	309880 63
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335610 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335420 7
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335420 8
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335645 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335420 9
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335645 7
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335420 6
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 8 delar	335460
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335610 7
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335610 4,5