

Garant**eco-verktygshållare form B5 radiell höger, lång, Skaftdiameter d1: 40 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319071 40
GTIN	4045197584328
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthärdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

GARANT eco – för användning med normala skärhållare, GARANT eco – systemets sticksvarvhållare nr 273830 – 273891 och GARANT eco – grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Teknisk beskrivning

b_1	118 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
h_2	34 mm
h_1	25 mm
l_2	44 mm
h_6	32,5 mm
b_2	75,5 mm
h_5	48 mm
l_1	22 mm
Skaftdiameter d_1	40 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare