

**HOLEX****Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling, M14–33, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335440 18
GTIN	4045197335920
Artikelklass	32H

**Beskrivning****Utförande:**

Tapphylsor **utan** säkerhetsslirkoppling.

**Användningsdata:**

För urkopplingsbara gängchuckar.

**OBS!:**

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

**Teknisk beskrivning**

Skärandegängtapp, skaft-Ø	18 mm
skaftstorlek	14,5 mm
Gängtappsområde	M14–33
Utvändig-Ø D	68 mm
Skaft-Ø d	48 mm

Anslutningslängd L	55,5 mm
Utkragningslängd H	14 mm
Produktslag	Snabbytesinsats