



Lödstation, tillverkarens beteckning: ANA60



Beställningsdata

| | |
|--------------|--------------|
| Ordernummer | 082300 ANA60 |
| GTIN | |
| Artikelklass | 04C |

Beskrivning

Utförande:

Temperaturreglerade lödstationer med keramiskt PTC-värmeelement och Ersadur-långlivsspetsar med inre upphettning (exakt temperaturstyrning). **Grundmodell** med enastående pris / prestanda-förhållande.

Användningsdata:

För alla lödningsuppgifter inom elektronik och elektroteknik.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|--------------|
| uppvärmning | 190 W |
| upphettningstid till 280 °C | ca 60 s |
| vikt lödkolv utan sladd | 60 g |
| uppvärmningseffekt | 60 W |
| tillverkarens beteckning | ANA60 |
| reglerområde lödspetstemperatur | 150 - 450 °C |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Produktslag | Lödstation |

Tillbehör

| | |
|---|----------------|
| Lödspets tillverkarens beteckning 832EDLF | 082400 832EDLF |
| Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1 mm | 082365 1 |
| Tennsug PDD03, av plast, antistatisk | 082355 |
| Lödspets tillverkarens beteckning 832SDLF | 082400 832SDLF |
| Löd pasta, 20 g | 082370 |
| Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1,5 mm | 082365 1,5 |
| Lödspets tillverkarens beteckning 832CDLF | 082400 832CDLF |