

HOLEX**Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling, M14–33, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335440 20
GTIN	4045197335937
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

Tapphylsor **utan** säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För urkopplingsbara gängchuckar.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

Skärandegängtapp, skaft-Ø	20 mm
skaftstorlek	16 mm
Gängtappsområde	M14–33
Utvändig-Ø D	68 mm
Skaft-Ø d	48 mm

Anslutningslängd L	55,5 mm
Utkragningslängd H	14 mm
Produktslag	Snabbytesinsats