

**HOLEX****Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling, M6–20, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335430 11
GTIN	4045197152589
Artikelklass	32H

**Beskrivning****Utförande:**

Tapphylsor **utan** säkerhetsslirkoppling. passar även till G 1/4

**Användningsdata:**

För urkopplingsbara gängchuckar, nr 335340.

**OBS!:**

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

**Teknisk beskrivning**

Skärandegängtapp, skaft-Ø	11 mm
skaftstorlek	9 mm
Gängtappsområde	M6–20
Utvändig-Ø D	46 mm
Skaft-Ø d	31 mm

Anslutningslängd L	35 mm
Utkragningslängd H	11 mm
Produktslag	Snabbytesinsats