



## Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling, M3 – 12, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 9mm



### Beställningsdata

Ordernummer	335610 9
GTIN	4045197152688
Artikelklass	32H

### Beskrivning

#### Utförande:

Tapphylsor **med** säkerhetsslirkoppling.

#### Användningsdata:

För bottenhål.

#### OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

### Teknisk beskrivning

Skärandegängtapp, skaft-Ø	9 mm
skaftstorlek	7 mm
Gängtappsområde	M3 – 12
Utvändig-Ø D	32 mm
Skaft-Ø d	19 mm

Anslutningslängd L	21,5 mm
Utkragningslängd H	25 mm
Produktslag	Snabbytesinsats