

**HOLEX****Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling, M3 – 12, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335420 8
GTIN	4045197152497
Artikelklass	32H

**Beskrivning****Utförande:**

Tapphylsor **utan** säkerhetsslirkoppling.

**Användningsdata:**

För urkopplingsbara gängchuckar.

**OBS!:**

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

**Teknisk beskrivning**

Skärandegängtapp, skaft-Ø	8 mm
skaftstorlek	6,2 mm
Gängtappsområde	M3 – 12
Utvändig-Ø D	30 mm
Skaft-Ø d	19 mm

Anslutningslängd L	21,5 mm
Utkragningslängd H	7 mm
Produktslag	Snabbytesinsats